

# Cuplaj unisens FLSR-10-R


Cod: 33299

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[pentru actionare oscilanta DSR.](#)

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

**FESTO**



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
Directia de rotatie	Rotatie in sensul acelor de ceasornic
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,53 Nm
Greutate produs	100 g
Materialul carcasei	Aluminiu turnat
Materialul bucei	otel calit
Materialul axului	otel calit