


Unitate de ghidare FEN-40- -KF

Cod: 33485

FESTO

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
cursa	10 ... 500 mm
pozitie instalare	oricare
ghidaj	ghidaj cu bile cu recirculare
structura constructiva	ghidaj
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta de impingere	15 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	32 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.370 g
tip fixare	cu filet interior
informatii referitoare la material pentru element de ghidare	Otel imbunatatit
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat