


Unitate frontala ERMH-11-E17-100

Cod: 3383152

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	11
Structura constructiva	Modul rotativ electromecanic
pozitie instalare	Oricare
Unghi de rotatie	fara sfarsit
Raport de transmisie	30:1
Cuplu nominal	1,8 Nm
Precizie de repetare	$\pm 0,01^\circ$
Forta axiala maxima	300 N
Greutate produs	1.320 g
Durata de anclansare	100 %
Curent nominal motor	0,74 A
Tipul de motor	servomotor
Viteza maxima iesire	200 1/min
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Putere nominala motor	22,1 W
Curent de varf	1,5 A
Moment de basculare maxim, static	40 Nm
Moment de rotatie de varf	4,5 Nm
Momentul de inertie admisibil al masei	0,006 kgm ²
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Indicatie material	conform RoHS