



Ventil de siguranta vacuum ISV-1/4

Cod: 33970

FESTO

Pentru mentinerea vacuumului, daca una sau mai multe ventuze nu realizeaza contactul cu piesa de lucru.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	G1/4
Adecvarea impulsului de ejector	≤ 8 MPa
Potrivire impuls de ejectare	8 bar
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Debit necesar al volumului de aspiratie la -0,05 MPa (-0,5 bari, -7, 25 psi)	1,6 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	16 g
tip fixare	insurubabil
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Materialul arcului	otel aliaj inalt
Materialul filtrului	Aliaj de aluminiu forjat Plasa din otel inoxidabil
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul plutitorului	POM