



# Poarta SAU OS-1/2

Cod: 3427

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie SAU
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal	5.000 l/min
presiune de operare	1 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Deschidere nominala	12 mm
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS