


# Unitate de ghidare FENG-80- -KF

Cod: 34491

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
cursa	10 ... 500 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora maxima Fy	2.300 N
Fora maxima Fy static	3.120 N
Fora maxima Fz	2.300 N
Fora maxima Fz static	3.120 N
Momentul maxim Mx	170 Nm
Momentul maxim Mx static	231 Nm
Momentul maxim My	191 Nm
Momentul maxim My static	259 Nm
Momentul maxim Mz	191 Nm
Momentul maxim Mz static	259 Nm
Fora de deplasare	40 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	77 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	10.430 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	77 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	54 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	3,9 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Otel calit