


# Amortizor de soc YSR-16-20-C

Cod: 34573

FESTO

autoreglabil



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
cursa	20 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	20 mm
Fora maxima de oprire	2.000 N
Consumul de energie maxim la o cursa	30 J
Consumul de energie maxim pe ora	64.000 J
Energia reziduala maxima	0,16 J
Fora de revenire	6 N
Greutate produs	185 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul tijei	otel aliaj inalt