

Amortizor de soc YSR-20-25-C

Cod: 34574

FESTO

autoreglabil



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
cursa	25 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	25 mm
Forta maxima de oprire	3.000 N
Consumul de energie maxim la o cursa	60 J
Consumul de energie maxim pe ora	92.000 J
Energia reziduala maxima	0,32 J
Forta de revenire	10 N
Greutate produs	318 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul tije	otel aliaj inalt