



Supapa de sens pilotata HGL-1/4-NPT

Cod: 34878

FESTO

cu inel de etansare OL.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de supapa deblocabila
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
tip fixare	insurubabil
Debit nominal	0 ... 490 l/min
Presiune de operare Mpa	0,03 ... 1 MPa
presiune de operare	0,3 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,18 ... 1 MPa
Presiune de comanda	1,8 ... 10 bar
Presiune de pilotare	26,1 ... 145 psi
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR