


Unitate de ghidare FEN-8/10- -KF

Cod: 35197

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8/10
cursa	1 ... 100 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	450 N
Forta maxima Fy static	680 N
Forta maxima Fz	450 N
Forta maxima Fz static	680 N
Momentul maxim Mx	11 Nm
Momentul maxim Mx static	16 Nm
Momentul maxim My	5 Nm
Momentul maxim My static	7 Nm
Momentul maxim Mz	5 Nm
Momentul maxim Mz static	7 Nm
Forta de deplasare	15 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	8 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	300 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	8 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	30 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,9 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu, anodizat