


# Bloc de comanda pentru doua maini ZSB-1/8

Cod: 3527

FESTO

componenta de siguranta pentru actionare la doua maini.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	4 mm
tip de actionare	pneumatic
structura constructiva	ventil cu scaun cu arc de revenire
presiune de operare	3 ... 8 bar
debit nominal normal	50 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru masini
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	490 g
tip fixare	cu gaura de trecere cu filet interior la alegere:
racord aer auxiliar de comanda 12	G1/8
racord aer auxiliar de comanda 14	G1/8
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
racord pneumatic 3	G1/8
racord pneumatic 4	G1/8
racord pneumatic 5	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat