

# Ventuza VASB-8-M5-NBR

Cod: 35410

FESTO

cu inel de etansare OL.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2 mm
Diametru ventuza	8 mm
Diametru efectiv ventuza	5,5 mm
Pozitia racordului	sus
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 0 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-0,07 MPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	1,6 N
Fora de retentie la presiunea nominala	1,6 N
Filet de fixare	M5
Fixarea ventuzei	M5
Racord de vacuum	M5
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Alama
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR