



Placa intermediara - regulator presiune LR-ZP-A/B-D-3

Cod: 35429

FESTO

Pentru ventilele ISO.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-1
Funcție integrată	regulator de presiune
Structura constructivă	Piston
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
presiune de intrare 1	≤ 14 bar
Aprobare	UL - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Greutate produs	1.770 g
Indicație material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune otel