

Bobina VACC-S18-70-K5-7-U2D

Cod: 3546876

FESTO

pentru armatura tip F10, conector NPT pentru cablu, 48 V AC si DC,
incapsulare rezistenta la presiune.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	48 V DC: 7 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Certificat ATEX in afara UE	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Protectie la explozie temperatura ambientala	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Greutate produs	1.700 g
Conectare electrica	Cutie terminal, intrare cablu filet NPT1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Aliaj de aluminiu forjat Fier gri