


# Garnitura luminiscenta MV-LD-12-24DC

Cod: 35558

FESTO

pentru ventile MV.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Greutate produs	1,6 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip B conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803 design patrat MSV
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Putere nominala garnitura luminoasa	0,05 W
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	TPE-U(PU)
Culoare	transparent