



Senzor de proximitate SMTO-6-PS-S-LED-24

Cod: 35573

FESTO

cu dioda emisie lumina si circuit integrat de protectie, fara kit de montare.

produs retras. Livrabil pana in 2012.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
design	design in bloc
aprobare	C-Tick
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
indicatie material	Fara cupru si PTFE
principiul de masurare	magneto inductiv
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
iesire de comutare	PNP
functiune de element de comutare	inchizator
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
durata de anclansare	<= 1 ms
durata de deconectare	<= 1 ms
curentul max. de iesire	200 mA
putere de comutare max. DC	6 W
cadere de tensiune	< 3 V
curent rezidual	<= 0,01 mA
rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
rezistenta la suprasarcina	disponibil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
racord electric	fisa M12x1 cu 3 poli
racordare pe directia evacuarii	transversal
Moment strangere max. stecher	0,5 Nm
tip fixare	cu accesorii
greutate produs	36 g
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA-GF PUR zinc turnat sub presiune
afisarea starii de comutare	LED galben
tip de protectie	IP67