


# Cablu de legatura NEBV-B2W3-K-0.3-N-M12W3

Cod: 3579463

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	c CSA us (OL)
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	60 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip B conform standardului industrial, 11 mm
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 2, tipul de montaj	Surub de reglare cu cap hexagonal SW13
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 110 V
Tensiune nominala de operare DC	110 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 110 V
Tensiune nominala de operare AC	110 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	0,3 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Diametrul cablului	5,9 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	gri

Caracteristica	valoare
Materialul carcasei	TPE-U(PUR)
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul izolatiei	PP