


Racord niplu L LCNH-M5-PK-3

Cod: 35983

FESTO

Pivotant, cu carcasa prelungita, pentru furtunele din plastic PAN, PUN, PP, PU, PR, cu inel de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	otel zinc turnat sub presiune