

Stut furtun N-3/8-P-6

Cod: 3608

FESTO

Cu inel de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,5 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	1
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 16 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	15 Nm
Greutate produs	9 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru tub cu diametru interior 6 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat