

Piesa cuplaj KSZ-M8

Cod: 36124

FESTO

pentru compensare la cilindrii cu tija sectiune patrata si la variantele lor. Montaj lateral pe tija.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M8
pozitie instalare	Oricare
Racord filetat	Filet interior M8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	70 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel zincat
Materialul piesei filetate	otel zincat