


# Ventuza VAS-55-1/4-NBR

Cod: 36144

FESTO

cu inel de etansare OL.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4 mm
Diametru ventuza	55 mm
Diametru efectiv ventuza	44 mm
Pozitia racordului	sus
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 0 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-0,07 MPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	106 N
Fora de retentie la presiunea nominala	106 N
Filet de fixare	G1/4
Fixarea ventuzei	G 1/4
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	negru
Duritate Shore	70 +/- 5
Materialul dopului filetat	zinc turnat sub presiune
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR