


Kit axial EAMM-A-S62-100A-G2

Cod: 3637960

★ Gama de produse standard

adecvat pentru actionari electrice.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	1.240 g
Cod interfata actuator	S62
Cod interfata, intrare motor	100A
Indicatie material	conform RoHS