


Cablu de legatura NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3

Cod: 3679778

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	c CSA us (OL)
Afisarea starii de comutare	LED galben
Funcții suplimentare	Oprire de siguranta
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	80 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip B conform standardului industrial, 11 mm
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	3
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	18 ... 30 V
Tensiune nominala de operare AC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	0,6 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Diametrul cablului	5,9 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	gri
Materialul carcasei	TPE-U(PUR)
Culoare carcasa	negru
Materialul izolatiei	PP