



# Convertor PE PE-1000

Cod: 3719

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 60947-5-1
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,1 MPa
presiune de operare	0 ... 1 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Iesire de comutare	cu contact
Funcția de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Funcție de element de comutare	convertor
Punctul de anclansare	0,05 bar
punct de deconectare	0,05 bar
Tensiunea maxima de comutare iesire AC	250 V
Tensiunea maxima de comutare iesire DC	250 V
Categorie de utilizare pentru sarcini inductive	AC-14 DC-13
Categorie de utilizare pentru sarcini rezistive	AC-12 DC-12
Conectare electrica	4 fire cablu
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	capat deschis
Lungimea cablului	1 m
Materialul invelisului cablului	PVC
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	M5
Greutate produs	230 g
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune Aluminiu eloxat
Optiuni de ajustare	Setat permanent
Tip de protectie	IP62
Tensiune de izolare	2 kV
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grad de contaminare	3