


# Drosel cu supapa de sens GR-1/2

Cod: 3720

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal normal in directia droselului	1.620 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	2760 l/min
presiune de operare	0,1 ... 10 bar
Temperatura mediului	-20 ... 75 °C
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 75 °C
Greutate produs	517 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului de ajustare	Alama