

Tub flexopneu PX-9

Cod: 4095

FESTO

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	45 mm
diametru interior	9 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	0 ... 12 bar
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
greutate produs dupa lungime	0,171 kg/m
culoare	argint
duritate Shore	75 +/- 5
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru furtun	NBR