

# Tub material plastic PL-13-BL

Cod: 4103

FESTO

pentru conector CK si N.

Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	17,6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	100 mm
diametru interior	13 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	0 ... 7 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 35 °C
greutate produs dupa lungime	0,135 kg/m
culoare	albastru
duritate Shore	A 85 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	PVC-P