


Indicator presiune OH-22-RT

Cod: 4131

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
presiune de operare	1,4 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 45 °C
Temperatura mediului	-10 ... 45 °C
Greutate produs	25 g
tip fixare	Panoul de montare in diametru 22,5
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS