


Cilindru rotund EG-25-80

Cod: 4214

FESTO

Cu arc de revenire.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	80 mm
Diametru piston	25 mm
Amortizare	Fara amortizare
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	215 N
Conexiune pneumatica	G1/8