



Bloc SAU OS-PK-3-6/3

Cod: 4232

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie SAU
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
tip fixare	Montare pe panou frontal
Debit nominal	100 l/min
presiune de operare	1,6 ... 8 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	POM
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Deschidere nominala	2,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	90 g
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Materialul etansarilor	NBR