

Robinet cu bila


VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Cod: 4405653

FESTO

din alama, 2/2 , latime nominala 2", flansa F0305, PN25, filet EN 10226-1.

Festo este doar un revanzator al acestui produs, nu producatorul acestuia.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 2 cai
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Rp2
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F03 F05
Diametru interior	50 mm
Diametru nominal DN	50
functie ventil	2/2
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	25
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN bazat pe norme	14,5 Nm EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa (fara vapori) Fluide neutre
Temperatura medie	-15 ... 90 °C
Debit Kv	243 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Alama nichelat
Cod material carcasa	CW617N
Materialul etansarilor	FPM HNBR PTFE
Materialul bilei	Alama cromat
Numar material sfera	CW617N
Materialul axului	Alama
Cod referitor la material pentru arbore	CW617N
Greutate produs	1.770 g
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune