



Ventil pneumatic A-5-1/4

Cod: 4436

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Cu comanda mecanica si cu optiune de atasare actiunare manuala
Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in
2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 bistabil
Debit nominal	700 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Deschidere nominala	7 mm
Presiune de comanda	2 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere necesara
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	770 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Materialul carcasei	Aluminiu