



Ventil electromagnetic

JMFH-5-PK-3

Cod: 4447

FESTO

Cu actiune manuala suplimentara, fara bobine si fara conectori electrici. Bobinele si conectorii trebuie comandati separat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 bistabil
Debit nominal	105 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Deschidere nominala	2,5 mm
Principiu de etansare	moale
Durata de comutare	13 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	380 g
tip fixare	Pe placa de conectare Pe cadru de montare cu orificiu la alegere:
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Conexiune pneumatica 4	PK-3
Conexiune pneumatica 5	PK-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu eloxat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat