


Ventil electromagnetic MFH-3-M5

Cod: 4450

FESTO

Cu actionare manuala suplimentara, fara bobina si fara conector electric. Bobina si conectorul trebuie comandate separat.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | 3/2 inchis, monostabil |
| tip de actionare | electric |
| Debit nominal | 58 l/min |
| Presiune de operare Mpa | 0 ... 0,8 MPa |
| presiune de operare | 0 ... 8 bar |
| Structura constructiva | scaun tip taler |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Deschidere nominala | 1,3 mm |
| Funcție de exhaustare a aerului | nedroselizabil |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| Actionare manuala auxiliara | cu impingere |
| Tip de comanda | direct |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Durata de deconectare | 16 ms |
| Durata de conectare | 9 ms |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medie | -15 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -15 ... 40 °C |
| tip fixare | cu orificiu |
| Conexiune pneumatica 1 | M5 |
| Conexiune pneumatica 2 | M5 |
| Conexiune pneumatica 3 | M5 |