

Racord rapid L LCK-1/8-PK-6

Cod: 4470

FESTO

orientabil cu 2 garnituri de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,9 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Forma L
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	3,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 8 mm pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului de etansare	ranforsat PA TPE-U(PU)
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune