



Drosel cu supapa de sens GRF-PK-3

Cod: 4565

FESTO

cu placa de baza 2n si racord striat pentru furtun DN3.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal normal in directia droselului	45 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	45 l/min
presiune de operare	0,5 ... 8 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	95 g
Materialul surubului de ajustare	Alama