



# Ventil cu parghie H-5/3-1/4

Cod: 4577

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru inchis
tip de actionare	manual
Debit nominal	680 l/min
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 1 MPa
presiune de operare	2 ... 10 bar
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	7 mm
Principiu de etansare	moale
Tip de comanda	pilotat
directie de curgere	nu este reversibil
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.060 g
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4