


# Kit axial EAMM-A-V32-40P

Cod: 4595742

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime nominala	41 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	10.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	1,5 Nm
Greutate produs	110 g
Cod interfata actuator	V32
Cod interfata, intrare motor	40P
Indicatie material	conform RoHS