

Amorizor de zgomot U-M5

Cod: 4645

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
presiune de operare	0 ... 10 bar
debit de tranzit catre atmosfera	320 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
nivel presiune zgomot	70 dB(A)
temperatura mediului	-10 ... 70 °C
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru kit instalare amortizoare	bronz
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS