


Placa racordare VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Cod: 4727331

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Alimentare cu aer a pilotului	extern intern
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 1/2	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 3	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu emailat
Materialul etansarilor	NBR