


Adaptor NPFV-AF-N14-N14-MF

Cod: 4727333

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	6 mm
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul adaptorului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	NBR