

Kit paralel EAMM-U-30-V20-28A-44

Cod: 4767125

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	30
Distanta intre centre	44 mm
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	2,11 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,015 Nm
Moment de rotatie transferabil	0,05 Nm
Greutate produs	97 g
Cod interfata actuator	V20
Cod interfata, intrare motor	28A
Indicatie material	conform RoHS