


**Cuplaj**  
**EAMD-21-15-11-8X10**  
Cod: 4820350

**FESTO**



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	11 mm
Diametru de prindere 2	8 mm
marime de fabricatie	21
Lungime nominala	15 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	10.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,45 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	2 Nm
Greutate produs	13,7 g
Indicatie material	conform RoHS