


Flansa DARF-Q12-40

Cod: 4886225

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	5,9 Nm
Greutate produs	155 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul flansei	Aliaj din aluminiu forjat, eloxat
Materialul suruburilor	otel galvanizat