



Ventil pneumatic JD-5-PK-3

Cod: 4901

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 bistabil-dominant
Debit nominal	105 l/min
presiune de operare	1 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Deschidere nominala	2,5 mm
Durata de comutare	9 ms
Durata de comutare (dominant)	25 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	130 g
tip fixare	Pe placa de conectare Pe cadru de montare cu orificiu la alegere:
Racord aer auxiliar de comanda 12	PK-3
Racord aer auxiliar de comanda 14	PK-3
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Conexiune pneumatica 4	PK-3
Conexiune pneumatica 5	PK-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Alama ranforsat PPS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Material plastic zinc turnat sub presiune