



Cilindru rotund EG-25-25

Cod: 4922

FESTO

Cu arc de revenire.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 25 mm |
| Diametru piston | 25 mm |
| Amortizare | Fara amortizare |
| Detectarea pozitiei | fara |
| variante | tija de piston unilaterala |
| presiune de operare | 1 ... 8 bar |
| Mod de functionare | cu actiune simpla prin apasare |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Fora teoretica la 6 bar, inaintare | 215 N |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |