

Fixare cu flansa DAMF-Q12-12

Cod: 4965018

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
Greutate produs	54 g
tip fixare	cu orificiu
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat