


# Cablu de legatura NEBM-L5G18-E-10-N-LE18

Cod: 4977494

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Cablare L5
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	18
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	18
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	18
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	18
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	5 A
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 26 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 43 mm
Diametrul cablului	8,5 mm
Structura cablului	18x0,25
Sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm <sup>2</sup>
Capete conductor de cablu	taiat direct
Tip de protectie	IP20
Nota cu privire la gradul de protectie	IP65 pentru montarea in cutii de borne
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	gri
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul izolatiei	TPE-E