


Cuplaj
EAMD-32-32-9-16X20
Cod: 5038002

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	9 mm
Diametru de prindere 2	16 mm
marime de fabricatie	32
Lungime nominala	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	14,5 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	12,5 Nm
Greutate produs	127 g
Indicatie material	conform RoHS