

Cuplaj EAMD-56-46-18-23X27

Cod: 5063729

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|-----------------------|
| Diametru de prindere 1 | 18 mm |
| Diametru de prindere 2 | 23 mm |
| marime de fabricatie | 56 |
| Lungime nominala | 46,5 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 5.500 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -25 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 151 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 57 Nm |
| Greutate produs | 419 g |
| Indicatie material | conform RoHS |